

**Hand-Korkmaschine.**

Fig. 103




H<sub>15</sub> — leicht M 5.—

H<sub>15 a</sub> — schwer „ 7.—

Dies Maschinchen ganz aus Messing und fein polirt ist für Flaschenkorkung bestimmt.

**Kleine Hebel-Korkmaschine zum Anschrauben am Tisch.**

Fig. 104.




H<sub>16</sub> — Preis M 15.—

Durch Einsetzen verschieden weiter Hülsen kann die Maschine für jede Flaschenart, auch Probefläschchen benutzt werden.

**Kleine stehende Hebel-Korkmaschine mit fester Flaschenunterlage.**

Fig. 105.




H<sub>17</sub> — Ohne Hebegetriebe M 20.—

H<sub>17 a</sub> — Mit Hebegetriebe „ 27.—

**Kleine stehende Hebel-Korkmaschine mit einstellbarer Flaschenunterlage.**

Fig. 106.



H<sub>18</sub> — mit bewegl. Flaschenunterlage M 32.—

H<sub>18 a</sub> — do. und mit Hebelgetriebe „ 39.—

Diese Korkmaschinen können sowohl für grosse Flaschen, als auch Probefläschchen, Medizinflaschen etc. benutzt werden und sind die Korkhülsen je nach Bedürfnis 9—11—13—16 mm. Der Kopf ist verstellbar und zwar bei H 17a und H 18a mittels eines bequemen Hebegetriebes bestehend aus Zahnrädchen und Zahnstangen. Bei H 18 und 18a ist die Flaschenunterlage von Hand bewegbar und selbstthätig arretirbar.